



GENIALMENTE SEMPLICE
SEMPLICEMENTE GENIALE

Sistema di contenitori per minuteria


I contenitori ergonomici per il bin-picking e l'approvvigionamento dei materiali

La modularità del nostro sistema, con contenitori di due misure, consente di combinare gli articoli in vassoi o in magazzino. L'altezza di prelievo contenuta e il design appositamente adattato ai sistemi Kanban garantiscono la massima efficienza sul posto di lavoro. Inoltre, il sistema di aggancio consente una presa ottimale per i robot.

Desidera saperne di più?
Può trovare ulteriori informazioni
sul nostro sito web.



Impilabile in modo modulare - dal contenitore all'europallet



Vassoio come base con inserto



Vassoio con inserto e contenitori



Vassoio utilizzato come piano intermedio



Piano intermedio con contenitori



Vassoio utilizzato come coperchio



Impilati sull'europallet

Predisposizione in un solo luogo di stoccaggio

Il sistema di contenitori Robotunits combina vassoi, inserti e contenitori per minuteria in un unico spazio di stoccaggio compatto, dove tutti gli articoli sono disponibili in un unico pacco.

Il sistema modulare di contenitori impilabili garantisce un'alta densità di stoccaggio, sicurezza di trasporto e disposizione personalizzabile.

Caratteristiche del contenitore, del vassoio e dell'inserito



Presa ottimale per il robot grazie ai punti di presa integrati



Impilabili l'uno sull'altro con linea per indicare il livello massimo di riempimento



Supporto per contenitori nella gamma degli accessori Per un facile montaggio nella cava del profilo



Supporti per presa salda per un trasporto sicuro



Fondo scorrevole ottimo per l'utilizzo su rulliere



Incavo per il chip RFID sul lato inferiore del vassoio L'inserito può essere agganciato e sganciato

Soluzione ideale per l'utilizzo con MBS PickStar



Due misure standard combinabili

Bordo per aggancio su listello scorrevole

Fondo scorrevole ottimo per l'utilizzo sulle rulliere a gravità

Etichette possono essere attaccate sui 4 lati

Anche in versione ESD

Desidera saperne di più? Può trovare ulteriori informazioni sul nostro sito web.